

2010年6月30日

「AMTA（米国膜技術協会）カンファレンス」に 限外ろ過膜モジュールを出展

当社は、2010年7月13日(火)から15日(木)まで、米国カリフォルニア州・サンディエゴのタウン&カントリーホテルで行われる「AMTA（米国膜技術協会）2010 アニュアルカンファレンス&エキスポジション」に自社ブースを出展します。


本ブースでは、新たに上水向けに上市いたしました中空糸型限外ろ過膜モジュールおよび、世界中で海水淡水化に用いられている中空糸型逆浸透膜モジュールを展示いたします。ご来場の際は、ぜひお立ち寄りください。

展示会会期： 2010年7月13日(火)－15日(木)

展示会場： タウン&カントリーホテル
(Town & Country Hotel)

展示内容：

- 中空糸型限外ろ過膜モジュール
および、逆浸透膜モジュール <写真>
- 中空糸型限外ろ過膜モジュール UPF0860 <実物展示>
- 中空糸型限外ろ過膜モジュールの運転事例 <ポスター>



以上

<本件に関するお問い合わせ先>

東洋紡績株式会社

アクア膜事業部 林 TEL 06-6348-3360