



東洋紡スペシャルティズトレーディング株式会社

TOYOBO SPECIALTIES TRADING CO.,LTD.

URL <http://www.stc.toyobo.co.jp>

本 社 大阪市北区堂島浜二丁目 2 番 8 号 〒530-0004 TEL(06)4797-6000 FAX(06)4797-5670  
東京支社 東京都品川区東五反田二丁目 10 番 2 号 〒141-0022 TEL(03)6422-4600 FAX(03)6422-4550

2011年8月4日

2012年FALL&WINTER

第4回「Tasty展」

『心温 (shin-on)』

～心からあたたまる～

当社のファイバーを提案する 「Tasty(テイスティ)展(TOYOBO Artistic Special Technology yarn Exhibition)」を下記の通り開催いたします。

今回は日本エクスラン工業(株)(アクリル・アクリレート)も加わったカタチでの開催となり、冬の保温素材を充実させるとともに、本物志向に対応するための商材、天然志向に対応する東洋紡オリジナルリティ綿「マスターシード®」など幅広く、糸を中心にした秋冬商材を提案いたします。

#### 1. 日 時

大阪 8月 9日(火)～11日(木) 10:00～17:00

東京 8月23日(火)～24日(水) 10:00～17:00

(いずれも最終日は、16:30まで)

2. 場 所 大 阪 東洋紡本社ビル12F

東 京 東洋紡東京支社(東五反田スクエアビル13F)

#### 3. テーマ 『心温 (shin-on)』～心からあたたまる～

「Tasty展」では、『心温 (shin-on)』をテーマに、本物の保温素材と、心温まるやさしい触感を併せ持つ素材づくりをすすめました。

震災を経験し、日本人のモノに対する価値観も大きく変化をしているなかで、確かな機能(暖かさ)と、やさしい風合いの要求にお応えする商品を取り揃えています。

#### 4. 重点プロモート素材(\*は新素材)

##### (1)「ダンデライオン™」

綿を芯に、表面を極細アクリルファイバーでふわりとやさしく包んだ特殊二層構造糸です。

##### (2)「エアリーコット®」\*

コットンに空気を蓄える特殊紡績法により、ふくらみのある柔らかく暖かいコットン100%の糸です。

(3) 「オメガ®」

ウールを特殊改質技術により、吸湿発熱性をさらに向上させた快適機能糸です。吸湿率は通常のウールに比べ5%向上しています。さらに、熱伝導率が低いため、着用時のヒンヤリ感はほとんどありません。

(4) 「マスターシード®」

綿の女王といわれる「シーアイランドコットン」と「ピマコットン」の双方の利点を引き出した次世代型コットンです。

### ◎ナイロンシリーズ

「NYLONIST (ナイロニスト)」をテーマに、東洋紡の持つ強くてバリエーション広がるナイロンを秋冬に向けてコーディネートしています。

(5) 「フェアリーアイシス®」シリーズ

ファインデニールでモアソフトなナイロンは、空気を含み断熱効果を生み出します。今年はセミダルタイプからフルダルタイプ、Y字断面タイプの「フェアリーエール™」などより空気を溜め込む保温タイプがあります。

(6) 「エアキューブ®アイシス®」

高強力特殊ポリマーと中空率を維持するための特殊製糸技術から生まれた、中空率20～30%の軽さに優れた快適ナイロン糸です。

### ◎エクスラン (アクリル) シリーズ

繊維の中でも熱伝導率が低いため、断熱性が低く熱を逃しにくいアクリルです。特に日本エクスラン工業はアクリルだけではなくアクリレートなどの画期的な吸湿発熱繊維を有しています。

(7) 「バルキーナ®」

0.5 dtexのマイクロファイバーを使ったソフトタイプのバルキーわたです。

(8) 「ヒートチャージ®」

最新のインジェクション技術によりアクリル繊維に遠赤外線セラミックを練りこんだ糸です。

以 上

—本件に関するお問い合わせ先—

東洋紡績株式会社 広報室

TEL 06-6348-4210