

クリスパ[®]

K2323

項 目	単 位	品 名					測 定 方 法	
		K2323						
厚さ	μ m	75	100	125	188	250	JIS C-2318	
比重		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	JIS K-7112	
全光線透過率	%	8.0	6.0	5.0	3.0	2.0	JIS K-7105	
引張強度	MD	MPa	125	116	114	112	108	JIS C-2318
	TD		139	131	129	118	118	
伸び率	MD	%	93	91	89	84	78	JIS C-2318
	TD		49	49	49	50	49	
加熱収縮率 (150°C,30min)	MD	%	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	JIS C-2318
	TD		0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	
UVインキ接着性	-		○	○	○	○	○	東洋紡法
表面抵抗率	logΩ		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	JIS K-6911

(上記データはいずれも代表値であり、保証値ではありません。)

 **東洋紡株式会社** 工業フィルム事業総括部

<http://www.toyobo.co.jp/seihin/film/>

【大阪工業フィルム営業部】TEL.(06)6348-4123

FAX.(06)6348-4160

【東京工業フィルム営業部】TEL.(03)6887-8898

FAX.(03)6887-6894