

コスモシャイン® A4100

特徴 : 超高透明、易接着処理(巻内面)、高平滑

用途例 : 液晶関連をはじめとする光学用途、ハードコート、各種印刷用

項目	単位	品名				測定方法	
		A4100					
厚さ	μm	50	100	125	188	JIS C-2318	
へいず	%	0.9	0.9	0.9	0.9	JIS K-7105	
全光線透過率	%	92.0	92.0	92.0	92.0	JIS K-7105	
引張強さ	MD	MPa	188	188	188	179	JIS C-2318
	TD		224	223	224	197	
伸び率	MD	%	134	132	134	132	JIS C-2318
	TD		94	96	100	99	
静摩擦係数	-	0.46	0.46	0.46	0.46	JIS K-7125	
動摩擦係数	-	0.40	0.38	0.40	0.40	JIS K-7125	
加熱収縮率 (150°C,30min)	MD	%	1.00	1.00	1.00	0.90	JIS C-2318
	TD		0.40	0.40	0.40	0.70	
インキ密着性 (コート面)	UV硬化型	○	○	○	○	クロスカット セロテープ剥離	
	酸化重合型	○	○	○	○		

(上記データはいずれも代表値であり、保証値ではありません。)

東洋紡株式会社

工業フィルム事業総括部

<http://www.toyobo.co.jp/seihin/film/>

【大阪工業フィルム営業部】TEL.(06)6348-4123

FAX.(06)6348-4160

【東京工業フィルム営業部】TEL.(03)6422-4898

FAX.(03)6422-4894