

コスモシャイン[®]

A8300

特徴 : 超高透明、両面帯電防止処理、易滑性向上

用途例 : 一般工業用、製版、各種コーティング

項 目	単 位	品 名			測 定 方 法	
		A8300				
厚さ	μ m	75	100	125	JIS C-2318	
へイズ	%	1.0	1.0	1.0	JIS K-7105	
全光線透過率	%	91.0	91.0	91.0	JIS K-7105	
引張強度	MD	MPa	186	188	186	JIS C-2318
	TD		235	233	235	
伸び率	MD	%	130	132	130	JIS C-2318
	TD		90	96	90	
静摩擦係数	-	0.30	0.30	0.30	JIS K-7105	
動摩擦係数	-	0.24	0.24	0.24	JIS K-7105	
加熱収縮率 (150°C,30min)	MD	%	1.0	1.0	1.1	JIS C-2318
	TD		0.4	0.4	0.4	
表面抵抗率	logΩ	9.0	9.0	9.0	JIS K-6911	

(上記データはいずれも代表値であり、保証値ではありません。)

 東洋紡株式会社 工業フィルム事業総括部

<http://www.toyobo.co.jp/seihin/film/>

【大阪工業フィルム営業部】TEL.(06)6348-4123

FAX.(06)6348-4160

【東京工業フィルム営業部】TEL.(03)6887-8898

FAX.(03)6887-6894