

## 東洋紡エステル®フィルム E5000 E5100

特徴 : 標準タイプ、両面未処理、または片面コロナ処理(巻内)

用途例 : 一般工業用、ラベル、ラミネート、各種コーティング、各種工程材料

項 目	単 位	品 名					測 定 方 法	
		E5000 E5100						
厚 さ	μ m	38	50	75	100	125	JIS C-2318	
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	JIS K-7112	
ヘ イ ズ	%	3.7	4.5	5.7	7.2	9.1	JIS K-7105	
引張強さ	MD	MPa	206	186	186	186	186	JIS C-2318
	TD		225	225	235	235	235	
伸び率	MD	%	120	120	130	130	130	JIS C-2318
	TD		100	110	90	90	90	
静摩擦係数	-	0.35	0.33	0.32	0.32	0.30	JIS K-7125	
動摩擦係数	-	0.33	0.31	0.30	0.30	0.28	JIS K-7125	
加熱収縮率 (150°C,30min)	MD	%	1.05	1.10	1.10	1.10	1.10	JIS C-2318
	TD		0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	

(上記データはいずれも代表値であり、保証値ではありません。)

\*片面コロナ処理品 E5100 のコロナ面の濡れ指数は、54mN/m(代表値)です。

 **東洋紡株式会社** 工業フィルム事業総括部

<http://www.toyobo.co.jp/seihin/film/>

【大阪工業フィルム営業部】TEL.(06)6348-4123

FAX.(06)6348-4160

【東京工業フィルム営業部】TEL.(03)6887-8898

FAX.(03)6887-6894