

パイレン®フィルム-OT

(P4166 DL)

TOYOB0

パイレン®フィルム DLは、艶消しの風調を付与した二軸延伸ポリプロピレンフィルムです。

< 特長 >

P4166は、片面艶消し(マット)タイプで光沢を抑えた落ち着いた外観を与えます。

< 用途 >

一般包装

< フィルム一般物性 >

項 目		単位	P4166		測定法
厚さ		μm	20	25	
ヘイズ		%	70	71	JIS K7105 準用
グロス(45°)	巻外	%	9.1	8.7	JIS Z8741 準用
表面抵抗率	巻内	log Ω	11.9	11.8	JIS K6911 準用
引張破壊強さ	タテ	MPa	104	102	JIS K7127 準用
	ヨコ		210	212	
引張破壊伸び	タテ	%	170	167	JIS K7127 準用
	ヨコ		42	44	
F-5値 (歪み5%の応力)	タテ	MPa	27	27	JIS K7127 準用
	ヨコ		60	58	
動摩擦係数	巻内	—	0.24	0.24	JIS K7125 準用
	巻外		0.19	0.19	
加熱収縮率 (120℃、5分)	タテ	%	3.9	3.7	JIS Z1712 準用
	ヨコ		0	0	

注)これらのデータは特定条件(23℃、50%RH)の下、
当社のフィルム特性評価機関で、測定した代表値です。
巻内:コロナ処理面 巻外:艶消し(マット)面

<P416620>

東洋紡株式会社 パッケージング事業総括部

<https://www.toyobo.co.jp/seihin/film/package/>

【大 阪】 TEL. (06)6348-3761~3764 FAX. (06)6348-3769
【東 京】 TEL. (03)6887-8868 FAX. (03)6887-8870
【名古屋】 TEL. (052)856-1633 FAX. (052)856-1634
【九 州】 TEL. (092)451-3123 FAX. (092)411-6681
【メール】 toyobo_package@toyobo.jp