

パイレン®フィルム-OT

(P5573 FG ピロー製袋対応防曇フィルム)

TOYOBO

パイレン®フィルム-OT FGは、ポリプロピレンを主原料とした二軸延伸フィルムです。
その優れた透明性、防曇性により、内容物を鮮明に見せ、そのうえ食品の鮮度保持に効果があります。

< 特長 >

P5573は、P5562の優れた特性をそのままに、ピロー包装机への適性を向上した、ピロー包装用途向けの防曇フィルムです。

< 用途 >

野菜などの自動充填

< フィルム一般物性 >

項目		単位	P5573				測定法
厚さ		μm	20	25	30	40	
ヘイズ		%	3.8	4.5	4.7	4.7	JIS K7105 準用
表面抵抗率	巻内	log Ω	11	11	11	11	JIS K6911 準用
	巻外		11	11	11	11	
動摩擦係数	巻内	-	0.28	0.28	0.28	0.28	JIS K7125 準用
	巻外		0.28	0.30	0.30	0.30	
引張破壊強さ	タテ	MPa	130	135	150	150	JIS K7127 準用
	ヨコ		320	335	320	320	
引張破壊伸び	タテ	%	280	280	280	270	JIS K7127 準用
	ヨコ		45	50	40	50	
F-5値 (歪5%の応力)	タテ	MPa	35	35	35	35	JIS K7127 準用
	ヨコ		95	95	90	90	
加熱収縮率 (120℃、5分)	タテ	%	3.7	4.0	4.0	4.0	JIS Z1712 準用
	ヨコ		0.8	0.9	0.8	0.8	
ヒートシール強度 (巻外/巻外) (0.1MPa、1秒)	120℃	N/15mm	2.4	2.4	2.5	4.0	JIS Z1707 準用
	130℃		3.2	3.4	4.0	4.5	
防曇性	巻内	-	1	1	1	1	東洋紡法
	巻外	-	1	1	1	1	

注)これらのデータは特定条件下(23℃、65%RH)で求めた代表値です、保証値ではありません。
巻外:防曇面・ヒートシール面

東洋紡株式会社 パッケージング事業総括部

<https://www.toyobo.co.jp/seihin/film/package/>


【大阪】 TEL. (06)6348-3761~3764 FAX. (06)6348-3769
 【東京】 TEL. (03)6887-8868 FAX. (03)6887-8870
 【名古屋】 TEL. (052)856-1633 FAX. (052)856-1634
 【九州】 TEL. (092)451-3123 FAX. (092)411-6681
 【メール】 toyobo_package@toyobo.jp

パイレン®フィルム-OT

(P5573 FG ピロー製袋対応防曇フィルム)

TOYOBO

＜ ヒートシールカーブ(シール条件:0.1MPa、1秒) ＞巻外／巻外面シール



東洋紡株式会社 パッケージング事業総括部

<https://www.toyobo.co.jp/seihin/film/package/>

【大 阪】 TEL. (06)6348-3761~3764 FAX. (06)6348-3769
【東 京】 TEL. (03)6887-8868 FAX. (03)6887-8870
【名古屋】 TEL. (052)856-1633 FAX. (052)856-1634
【九 州】 TEL. (092)451-3123 FAX. (092)411-6681
【メール】 toyobo_package@toyobo.jp