

(P5767 FG 高速自動包装用・低温シールタイプ)

パイレン®フィルム-OTは、ポリプロピレンを主原料とした二軸延伸フィルムです。
その優れた透明性、防曇性により、内容物を鮮明に見せ、そのうえ食品の鮮度保持に効果があります。

< 特長 >

P5767はP5763の低温ヒートシール性を更に改善させることにより、
製袋条件の適応性が更に高くなりました。

< 用途 >

野菜包装

< フィルム一般物性 >

項目		単位	P5767			測定法
厚さ		μm	25	30	40	
ヘイズ		%	3.5	3.5	3.5	JIS K7105 準用
表面抵抗率	巻内	logΩ	13	11	11	JIS K6911 準用
	巻外		11	12	12	
動摩擦係数	巻内	-	0.35	0.35	0.35	JIS K7125 準用
	巻外		0.35	0.33	0.35	
引張破壊強さ	タテ	MPa	120	110	120	JIS K7127 準用
	ヨコ		260	280	260	
引張破壊伸び	タテ	%	210	200	210	JIS K7127 準用
	ヨコ		43	45	43	
F - 5 値 (歪5%の応力)	タテ	MPa	28	28	28	JIS K7127 準用
	ヨコ		69	74	69	
加熱収縮率 (120°C、5分)	タテ	%	3.9	3.5	3.9	JIS Z1712 準用
	ヨコ		0.4	0.5	0.4	
ヒートシール強度 (0.1MPa、1秒)	115°C	N/15mm	3.8	4.1	4.5	JIS Z1707 準用
	125°C		5.7	5.7	7.0	

注)これらのデータは特定条件下(23°C、65%RH)で求めた代表値です、保証値ではありません。
巻外:防曇面・ヒートシール面

東洋紡株式会社 パッケージング事業総括部

<https://www.toyobo.co.jp/seihin/film/package/>


【大阪】 TEL. (06)6348-3761~3764 FAX. (06)6348-3769
 【東京】 TEL. (03)6887-8868 FAX. (03)6887-8870
 【名古屋】 TEL. (052)856-1633 FAX. (052)856-1634
 【九州】 TEL. (092)451-3123 FAX. (092)411-6681
 【メール】 toyobo_package@toyobo.jp

パイレン®フィルム-OT

TOYOBO

(P5767 FG 高速自動包装用・低温シールタイプ)

< ヒートシールカーブ(シール条件:0.1MPa、1秒) >



東洋紡株式会社 パッケージング事業総括部

<https://www.toyobo.co.jp/seihin/film/package/>

【大阪】	TEL. (06)6348-3761~3764	FAX. (06)6348-3769
【東京】	TEL. (03)6887-8868	FAX. (03)6887-8870
【名古屋】	TEL. (052)856-1633	FAX. (052)856-1634
【九州】	TEL. (092)451-3123	FAX. (092)411-6681
【メール】	toyobo_package@toyobo.jp	