

# トヨパール<sup>®</sup> ST (P6155)

TOYOBO

パイレン<sup>®</sup>フィルムトヨパールSTは、真珠のもつ優雅な光沢と高貴な色調をもったポリプロピレン系白色二軸延伸フィルムです。

## < 特長 >

- ①比重が軽く、圧縮性があり、ソフトな感触があります。
- ②光線透過率が低く、紫外線はほとんど通しません。
- ③印刷性、ラミネート適性は、一般のパイレン二軸延伸フィルムより良好です。
- ④両面にヒートシール性を付与したタイプでヒートシールが可能です。

## < 用途 >

オーバーラップ

## < フィルム一般物性 >

項目		単位	P6155	測定法
厚さ		$\mu\text{m}$	35	
全光線透過率		%	38	JIS K7105 準用
表面抵抗率	巻内	$\log \Omega$	10.6	JIS K6911 準用
引張破壊強さ	タテ	MPa	49	JIS K7127 準用
	ヨコ		102	
引張破壊伸び	タテ	%	160	JIS K7127 準用
	ヨコ		29	
F-5値 (歪み5%の応力)	タテ	MPa	17	JIS K7127 準用
	ヨコ		39	
加熱収縮率 (120℃、5分)	タテ	%	3.9	JIS Z1712 準用
	ヨコ		1.5	
ヒートシール 強度 (0.1MPa,1秒)	外	N/15mm	100℃	JIS Z1707 準用
	外		105℃	
	内		140℃	
	外		150℃	

注)これらのデータは特定条件(23℃、50%RH)の下、  
当社のフィルム特性評価機関で、測定した代表値です。  
巻内:ヒートシール面、コロナ処理面 巻外:ヒートシール面

<P615520>

## 東洋紡株式会社 パッケージング事業総括部

<https://www.toyobo.co.jp/seihin/film/package/>

【大阪】 TEL. (06)6348-3761~3764 FAX. (06)6348-3769  
 【東京】 TEL. (03)6887-8868 FAX. (03)6887-8870  
 【名古屋】 TEL. (052)856-1633 FAX. (052)856-1634  
 【九州】 TEL. (092)451-3123 FAX. (092)411-6681  
 【メール】 toyobo\_package@toyobo.jp