

一般物性

項 目		単 位	DC061			従来品			測定法
厚 み		μm	70	60	50	70	60	50	—
ヘイズ		%	52	49	38	45	43	42	JIS K 7105準用
静摩擦係数		非処理面同士	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	東洋紡法
引裂強度	MD	N	0.2	0.1	0.1	4.0	3.0	2.9	JIS K 7128準用
引張弾性率	MD	MPa	480	510	480	440	440	450	JIS K 7217準用
	TD		530	560	450	390	400	400	

❗ このフィルムをご使用の際は、以下にご注意下さい。

袋開封時にヒゲ状の細長いフィルム片が発生することがあります。
ご使用に際しましては、ご評価・ご確認の上、使用の可否ご判断して
いただけますようよろしくお願い申し上げます。

※測定値は代表値であり、保証値ではありません。
※フィルムの物性は予告なく変わる可能性があります。

東洋紡株式会社 <https://www.toyobo.co.jp>

- 大阪本社 〒530-0001 大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス
TEL. 06-6348-3761～3764
- 東京支社 〒104-8345 東京都中央区京橋1-17-10 住友商事京橋ビル
TEL. 03-6887-8868
- 名古屋支社 〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町390 ミュキビル
TEL. 052-856-1633
- 九州営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-17-5 A.R.K.ビル
TEL. 092-451-3123




直進カットシーラント(MD)
(ハイレットタイプ)
DC061

人に優しい
東洋紡の機能性フィルム。

ムリなくラクに開封できるよう開発された
まっすぐ切れる「シーラントフィルム」です。



実際の使用イメージ




コンセプト 既存の直進カット性付与

直進カット基材を積層



減容化が可能


レーザー加工



加工が不要


特長 MD方向にまっすぐ切れます

従来品



基材の影響を受けやすい

DC061 (開発品)




まっすぐ切れる

実用特性


1 耐破袋性

従来品よりも
耐破袋性に優れます



2 ヒートシール特性^{*1}


到達シール強度は従来品と同等です



*1: 構成 = PET(12) // AI(7) // シーラント(60) シール条件 = 0.2MPa × 1.0秒

3 突刺強度^{*2}

従来品よりも突刺強度が向上しています



*2: 構成 = ONY(15) // シーラント(60)

※測定値は代表値であり、保証値ではありません。