


(SV200 横収縮フィルム ～ 低温収縮性良好, ミシン目カット性良好)

< フィルム一般物性 >

特性		単位	40 μ m	45 μ m	測定法	
厚さ		μ m	40	45	JIS C2318 準用	
ヘイズ		%	5.0	5.0	JIS K7105 準用	
グロス(45度)		%	160	160	JIS Z8741 準用	
引張破壊強度	MD	MPa	110	100	JIS K7127 準用	
	TD		200	190		
引張破断伸度	MD	%	350	330	JIS K7127 準用	
	TD		140	140		
衝撃強度		J	1	1.3	フィルムインパクト法	
表面抵抗率		巻外	log Ω	10	10	JIS K6911 準用

* 帯電防止コートあり

収縮曲線



注)これらのデータは東洋紡フィルム工場で得られた代表値であり、保証値ではありません。

東洋紡株式会社 パッケージング事業総括部

<https://www.toyobo.co.jp/seihin/film/package/>

【大阪】 TEL. (06)6348-3761~3764 FAX. (06)6348-3769
 【東京】 TEL. (03)6887-8868 FAX. (03)6887-8870
 【名古屋】 TEL. (052)856-1633 FAX. (052)856-1634
 【九州】 TEL. (092)451-3123 FAX. (092)411-6681
 【メール】 toyobo_package@toyobo.jp