

エコシール®

(VA608 ハイバリアタイプ)


TOYOBO

ポリエステルフィルムをベースにアルミナ蒸着を施し、東洋紡の製膜技術と蒸着・コート技術により高いバリア性を備え、加工時のバリア性劣化を低減したハイバリアフィルムです。

< 特長 >

印刷・ラミネート工程において、性能の劣化が少ない透明蒸着フィルムです。

- ①透明蒸着層・機能性コートにより、高いバリア性能を備えています。
- ②印刷、ラミネート等によるバリア性/ラミネート強度の劣化を抑制出来ます。



< 酸素透過度 >

項 目	VA608	VA607	他社品	単 位	備 考
未処理	1(0.1)	3(0.3)	2(0.2)	ml/m ² ・d・Mpa (cc/m ² ・d・atm)	23℃×65%RH

< 水蒸気透過度 >

項 目	VA608	VA607	単 位	備 考
未処理	0.2	0.5	g/m ² ・d	40℃×90%RH

< ラミネート強度 >

項 目		VA608	VA607	単 位	備 考
未処理	dry90° 剥離	2.5	1.5	N/15mm	試験片: 巾15mm, 長さ200mm 引張り速度: 200mm/分 剥離部位: PET/LL間

注)数値は全て代表値で表示

・ラミ構成: VC-PET(12)//LLDPE(40)

・ゲルボ処理条件: 処理回数 50回

・ドライラミネート条件: 接着剤 東洋モートン TM569/CAT10L、塗布量 3.0g/m²、40℃×2日エージング

東洋紡株式会社 パッケージング事業総括部

<https://www.toyobo.co.jp/seihin/film/package/>

【大 阪】 TEL. (06)6348-3761~3764 FAX. (06)6348-3769
 【東 京】 TEL. (03)6887-8868 FAX. (03)6887-8870
 【名古屋】 TEL. (052)856-1633 FAX. (052)856-1634
 【九 州】 TEL. (092)451-3123 FAX. (092)411-6681
 【メール】 toyobo_package@toyobo.jp