

2017 年 12 月 4 日

セラミックコンデンサー用離型フィルム製造設備を増設 ～ 敦賀事業所に 30 億円を投資、需要増に対応 ～

当社は、セラミックコンデンサー（以下、セラコン）市場の拡大に伴い、セラコン用離型フィルムの製造設備を増設します。敦賀事業所に 30 億円を投資し、2019 年 7 月から製造を開始します。



1. 増設の経緯

セラコン市場は、IoT の進展や AI の導入によるデータ通信量の大幅な増加により、急速に拡大しています。現在、約 7,000 億円の市場は、年率 10% の成長が見込まれ、2020 年には 1 兆円になると予測されています。

そのセラコン世界市場の 50% 以上を国内メーカーが占めています。中でも超小型（0.6 mm×0.3 mm 以下）のセラコンは、ハイエンド品として位置づけられ、その大半は国内メーカーで製造されています。

当社は、セラコン製造時に必要不可欠な離型フィルムを製造・加工しています。今後の需要の増大に対応するため、敦賀事業所に 30 億円を投資して加工設備を増設します。

2. 当社離型フィルムの特長

当社は、ハイエンド品の製造工程で使用する離型フィルムを、原反フィルム製造から離型加工まで一貫して製造することができる唯一のメーカーです。ハイエンド品に必要な平滑性に優れたフィルムを製造する独自技術と、高度なクリーン環境を維持できる加工設備を保有しています。

3. 今後の展開

今後、独自技術を生かしたハイエンド品のセラコン用離型フィルムの販売を加速し、2021 年までに売上高の倍増を目指します。また、需要の増大に応じて、さらなる投資も検討していきます。

以 上

<お問い合わせ先>

東洋紡株式会社

コーポレートコミュニケーション部

電話：06-6348-4210 FAX：06-6348-3443

e-mail：pr_g@toyobo.jp