

2024 年 10 月 29 日

～世界的なセラミックコンデンサの需要増に対応、生産体制を強化～ 宇都宮工場に離型フィルム製造設備が新たに完成、始動式を開催

当社がこのほど宇都宮工場（栃木県宇都宮市）内に新設する積層セラミックコンデンサ（以下、「セラコン」）用離型フィルムの製造設備が完成し、10 月 29 日に始動式を開催しました。2025 年春頃の商用生産開始を目指します。AI サーバーやデータセンターなどの高性能 IT 機器の普及に伴い、今後も世界規模で拡大が見込まれるセラコンの需要に対応するため、生産体制を強化します。



新設した生産設備の外観



始動式の様子

セラコンは、電流を調整したり、電気を一時的に蓄積したりする汎用的な電子部品として、さまざまな電子回路に搭載されています。人工知能（AI）の開発や運用に必要なサーバーやデータセンターなどの高性能 IT 機器の普及、スマートフォンの高機能化、電装化・自動運転といった自動車産業などの発展を受けて需要がますます拡大しており、今後も年率 7% 以上での市場の成長が見込まれています^{*1}。当社はこうしたセラコンの需要増に対応するため、2021 年に宇都宮工場に離型フィルム設備の新設を決定。このほど新設備が完成し稼働を開始しました。

新設備では、セラコンの製造工程に不可欠な離型フィルムを製造します。製膜した原反 PET フィルムに別途コーティング処理を行うことで優れた平滑性を実現するオフラインコーティングと、製膜工程においてコーティング層を形成し原反から離型フィルムまでを一貫生産することで生産効率を高めたインラインコーティングの両方の生産方式に対応が可能。今後、更なるセラコン需要の拡大が見込まれる中、ミドルからハイエンド品まで幅広い顧客のニーズに柔軟に対応できる生産体制の構築を図ります。また、環境負荷の低減を目指し、顧客との協業により使用済みの離型フィルムをリサイクル原料として再利用する取り組みも推進していきます。

生産開始に先立ち、10 月 29 日に開催された始動式には、栃木県や宇都宮市をはじめ、協力会社の来賓や当社関係者合わせて約 50 名が参加。当社代表取締役社長の竹内郁夫は、「原反の製膜から離型層のコーティング加工まで一貫して行うことのできる強みを最大限に活かし、デジタル社会の進化を支える工業フィルム事業の成長を実現していく」と決意を述べました。

※1： 2024 年 10 月時点。顧客・調査会社の情報などをもとに当社推定。

■宇都宮工場の概要

1985 年に操業を開始したフィルム工場。セラミックコンデンサ用離型フィルムのほか、世界シェアをほぼ独占している、優れた機械強度特性・電気絶縁特性を持つ PEN フィルム「テオネックス®」や、飲料缶・食缶に使用される鋼板ラミネートフィルムなど、さまざまな種類の高機能フィルムを生産しています。

■新設する製造設備の概要

- | | | | |
|---------|--------------------|--------|----------------------|
| ・所在地： | 栃木県宇都宮市清原工業団地 13-1 | ・生産品目： | 工業用ポリエステルフィルム |
| ・延床面積： | 約 16,000 平方メートル | ・生産能力： | 年間 2 万トン |
| ・構造／階数： | 鉄骨造／一部 6 階建 | ・投資額： | 約 200 億円（インフラ整備など含む） |

以上

■お問い合わせ先

東洋紡株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報グループ 電話：06-6348-4210 E-mail：pr_g@toyobo.jp